

EMPOTRABLES

Accionamiento manual



**DJ0120C**  
acabado brillante

## Descripción general

- Dosificador de jabón de 0,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304 y latón cromado, para encastrar directamente a la encimera y de accionamiento manual a través de un pulsador.
- Válido para instalaciones de tráfico elevado y para uso público.
- Este modelo de dosificador de jabón tiene un diseño funcional y robusto que le confiere una alta durabilidad y una alta resistencia a la corrosión.
- El dispensador se rellena abriendo, mediante la llave especial suministrada, la tapa del soporte de la encimera.
- Dispensa jabones líquidos o geles hidro-alcohólicos.
- Se recomienda utilizar jabón líquido o jabón desinfectante en forma de gel con las siguientes características:
  - Contenido máximo de alcohol del 80%
  - Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm<sup>3</sup>
  - Viscosidad entre 500 y 2.500 cps.

**No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivos.**


## Componentes y materiales

- **DJ0120C:** botella, muelle pulsador y arandela del soporte encimera fabricado en acero inoxidable AISI 304. Pulsador, boquilla y vástago fabricado en latón cromado.
- **BOTELLA:** de acero inoxidable AISI 304.
- **PULSADOR Y BOQUILLA:** latón cromado con válvula pico de pato y arandela de caucho. Requiere de una fuerza de pulsación de como máximo 22,2 Newtons. Por este motivo cumple la normativa ADA.
- **DEPÓSITO INTERIOR:** de plástico translúcido, resistente a los golpes y que evita la oxidación prematura de la botella.

## Especificaciones técnicas

<b>Dimensiones</b>	375,5 x 134 x 63.5mm
<b>Capacidad</b>	500 ml
<b>Orificio encimera</b>	Ø 22-25mm
<b>Soporte encimera</b>	Ø 50mm
<b>Peso neto</b>	0,55 Kg
<b>Cantidad dispensada /pulsación</b>	1,0 ml

## Dimensiones



Dimensiones ± 4%

---

## OPERACIÓN

---

Colocar una mano debajo de la válvula de dosificación de jabón, presionar el pulsador y esperar a que la dosificación de jabón termine.

---

## MONTAJE

---

La unidad se monta empotrada en una encimera, normalmente al lado de un lavamanos y a través de un agujero en la encimera de entre 22 y 25mm de diámetro. El vástago roscado regulable permite realizar la instalación en encimeras de hasta 89mm de grosor.

---

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.  
Revisión 02-21

© mediclinics S.A.

